

## DPA 75 C

### Testeur d'huile diélectrique BAUR



#### Le standard dans le domaine de l'essai d'huile

- Essai entièrement automatisé de la rigidité diélectrique suivant les normes internationales et nationales
- Convient aux huiles minérales, aux huiles de silicone et aux liquides à base d'ester
- Résultats de mesure fiables et reproductibles grâce à une technique de mesure ultra-moderne
- Conçu pour l'emploi mobile sur site ainsi que pour l'utilisation continue au quotidien dans l'environnement de laboratoire

Le testeur d'huile diélectrique DPA 75 C sert à l'essai entièrement automatique de la rigidité diélectrique des fluides isolants. Les séquences d'essai conformes à toutes les normes internationales et nationales peuvent être exécutées simplement et de manière entièrement automatique. Des résultats d'essai fiables et significatifs permettent de déterminer précisément l'état de l'isolant et d'initialiser au besoin des mesures nécessaires comme le traitement de l'huile des transformateurs.

La haute précision des testeurs d'huile de BAUR est due à un principe de mesure éprouvé et très précis de la tension d'essai, directement sur la partie haute tension de l'appareil, ainsi que sur la surveillance permanente de la montée en tension (surveillance de claquage réel). Un temps de réponse particulièrement court après un claquage permet d'empêcher l'encrassement de l'échantillon d'huile et donc de garantir une reproductibilité fiable des résultats de mesure.

Le DPA 75 C est spécialement conçu pour l'utilisation mobile et pour le fonctionnement en continu quotidien en laboratoire. La construction robuste et bien pensée garantit un fonctionnement sûr et sans défaillance pour plusieurs centaines de milliers de mesures d'essai d'huile.

#### Caractéristiques

- Tensions d'essai jusqu'à 75 kV<sub>eff</sub>
- Résultats de mesure fiables et reproductibles sur plusieurs mesures grâce à un temps de réponse court < 10 µs
- Détection de claquage claire grâce au principe de mesure très précis directement sur la partie haute tension et grâce à la technique de surveillance de claquage réel
- Séquences d'essai entièrement automatiques pour 19 normes d'essai courantes dans le monde entier et essai rapide
- Création simple de séquences d'essai spécifiques à l'utilisateur
- Sonde intégrée permettant de mesurer la température du fluide isolant
- Réglage précis des écarts standard entre les électrodes
- Autotest automatique avec contrôle de la tension de sortie haute tension avant chaque démarrage
- Blindage CEM pour empêcher tout dysfonctionnement des appareils électroniques situés à proximité
- Concept de sécurité complet, y compris la déconnexion de la haute tension au moyen de contacts de capot
- Interface utilisateur disponible en 14 langues
- Pupitre de commande ergonomique avec des touches tactiles résistant à l'huile, écran couleur LCD facilement lisible et imprimante intégrée
- Fonctionnement sur :
  - tension réseau
  - alimentation externe par raccordement 12 V spécialement pour batterie de véhicule
  - batterie intégrée
- Lecture automatique des résultats de mesure et création des protocoles de mesure au format PDF ou sous forme de fichier texte (\*.txt) avec le logiciel BAUR ITS Lite\*
  - Gestion des résultats de mesure possible pour plusieurs testeurs d'huile
  - Configuration individuelle des rapports de mesure

\*Téléchargement gratuit sur [www.baur.eu](http://www.baur.eu)

## Données techniques

Informations générales		Essai d'huile diélectrique	
Tension d'entrée	90 – 264 V (50/60 Hz) ou DC 12 V	Tension de sortie	0 – 75 kV <sub>eff</sub> symétrique
Puissance absorbée	max. 70 VA	Gradient de montée en tension	0,5 – 10 kV/s
Batterie	Batterie au plomb, 2 x 6 V / 6,5 Ah	Temps de réponse	< 10 µs
Autonomie batterie	env. 8 heures (fonctionnement autonome)	Contrôle de la montée en tension	Real Breakdown Monitoring (RBM)/ surveillance de claquage réel
Affichage	Écran LCD couleur (env. 3,5 pouces), résolution 320 x 240 pixels	Précision	0 – 75 kV ±1 kV
Interfaces de données	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ USB 2.0 (connecteur de type B)</li> <li>▪ Interface USB externe BAUR Report Manager (connecteur de type A)</li> </ul>	Résolution	0,1 kV
Imprimante	Imprimante matricielle, 24 caractères, papier normal de 57 mm	Mesure de la température interne de l'échantillon d'huile	0 – 99 °C
Température ambiante (fonctionnement)	de -10 à +55 °C	Résolution en température	1 °C
Température de stockage	de -20 à +60 °C	Normes d'essai	ASTM D1816:2012 1 mm, ASTM D1816:2012 2 mm, ASTM D1816/97, ASTM D877/D877M:2013 PA, ASTM D877/D877M:2013 PB, BS EN 60156, CEI EN 60156, CSSR RVHP:1985, IEC 60156:2018, IEC 60156:2018 annexe A, IRAM 2341:1972, JIS C2101:1999, PN 77/E-04408, SEV EN 60156, UNE EN 60156, NF EN 60156, SABS EN 60156, VDE 0370-5:1996, AS 1767.2.1
Humidité de l'air	sans condensation	Procédures d'essai spécifiques à l'utilisateur	10
Dimensions (l x h x p)	476 x 372 x 340 mm (fermé) 476 x 635 x 420 mm (ouvert)		
Poids	env. 29 kg		
Degré de protection	IP32		
Sécurité et compatibilité électromagnétique	Conformité CE selon la directive basse tension (2014/35/UE), directive CEM (2014/30/UE), Essais d'environnement EN 60068-2 et suiv.		
Logiciel disponible en	Anglais, chinois (CN), chinois (TW), allemand, français, italien, coréen, néerlandais, polonais, portugais, russe, espagnol, tchèque, turc		


### Composition de la fourniture

- Testeur d'huile diélectrique DPA 75 C, batterie et imprimante intégrées
- 1 x bac d'essai en verre (norme d'essai au choix)
- Agitateur d'huile magnétique
- Barre de suspension pour agitateur d'huile
- Sonde de mise au point
- Bandoulière
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

### Bacs d'essai de 0,4 l au choix (avec couvercle)




Bac d'essai selon IEC 60156 fig. I



Bac d'essai selon IEC 60156 fig. II



Bac d'essai selon ASTM D877



Bac d'essai selon ASTM D1816

### Options

- Capote de protection
- Mallette de transport
- Agitateur d'huile magnétique
- Barre de suspension pour agitateur d'huile
- Sonde de mise au point 1 mm selon ASTM D1816
- Sonde de mise au point 2 mm selon ASTM D1816
- Sonde de mise au point 2,5 mm selon IEC 60156
- Sonde de mise au point 2,54 mm selon ASTM D877
- Sonde de mise au point 4 mm selon BS EN 60156
- Sonde de mise au point 5 mm selon EN 60156
- Clé à œil pour démonter le bac d'essai
- Rouleau de papier pour imprimante, 57 mm de large, Ø 30 mm
- Ruban encreur (bleu) pour imprimante
- Bacs d'essai 0,4 l en verre selon IEC 60156 fig. I ou fig. II, ASTM D1816 ou ASTM D877
- Paires d'électrodes selon IEC 60156 fig. I ou fig. II ou ASTM D877
- BAUR Report Manager – Interface USB externe pour la gestion des données de mesure

### Contact :

BAUR GmbH (Headoffice Österreich)  
T +43 (0)5522 4941-0  
F +43 (0)5522 4941-3  
headoffice@baur.at  
[www.baur.eu](http://www.baur.eu)

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH  
T +49 (0)2181 2979 0  
F +49 (0)2181 2979 10  
vertrieb@baur-germany.de  
[www.baur-aermanv.eu](http://www.baur-aermanv.eu)

BAUR France  
T +33 (0)9 800 10 300  
F +33 (0) 172 718 485  
info@baur-france.at  
[www.baur.eu/fr](http://www.baur.eu/fr)

Baur do Brasil Ltda.  
T +55 11 297 25 272  
atendimento@baurdobrasil.com.br  
[www.baurdobrasil.com.br](http://www.baurdobrasil.com.br)

奥地利保尔公司上海代表处  
电话 +86 (0)21 6133 1877  
传真 +86 (0)21 6133 1886  
shanghaioffice@baur.at  
[www.baur.eu/china](http://www.baur.eu/china)

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)  
T +44 (0)20 8661 957  
sales@baurtest.com  
[www.baurtest.com](http://www.baurtest.com)

BAUR Representative Office Hong Kong  
T +852 2780 9029  
F +852 2780 9039  
office.hongkong@baur.at  
[www.baur.eu](http://www.baur.eu)

Représentants BAUR:  
[www.baur.eu/en/baur-worldwide](http://www.baur.eu/en/baur-worldwide)